


INTRODUCTION

Developed and fine-tuned by our Audio Research Lab, TDK Life on Record BA200s deliver pristine vocals and rich bass for a superb listening experience for all types of music. Includes an assortment of ear tip sizes for the perfect fit and a travel case for convenient storage.

INCLUDED



OPERATION

Replacing the Filters:

Clogged or blocked earphones can reduce sound quality. Follow these steps to change the filter:

1. Remove the foam or silicone tip from the earphone.
2. Locate the filter under the ear tip at the end of the earphone nozzle.
3. If the filter is blocked, remove and replace the filter using a tweezers.

Warnings:

Long-term exposure to loud music may cause permanent hearing damage. Avoid high volume levels when using headphones, especially for extended periods.

Remove and disconnect immediately if you experience warming sensation or loss of audio.

Do not use these headphones when operating a motor vehicle on a public road, or where the inability to hear outside sounds may present a danger to you or others.

OPERATION

Inserting and Removing Headphones:

1. Set the volume source to low.
2. Select your desired ear tip and slide onto the nozzle as shown (Figure A). If using Comply™ foam tips, roll the tip in between your fingers to compress it before sliding onto the nozzle. Insert the ear piece into your ear and allow the foam to expand to create an in-ear seal.




Figure A

3. Test different sizes of tips until you achieve the best fit.
4. Insert the cord over your ear as shown in Figure B.

Note: Visit complyfoam.com for replacement tips.



Figure B

SPECIFICATIONS

Frequency response 20 Hz to 20 kHz
Sensitivity at 1 kHz 121 dB SPL @ 1V
Noise Isolation 26 dB
Input impedance 35 ohms @ 1kHz
Cord length 52 cm
..... (plus 75 mm extension cable)
Plug type 3.5 mm gold plated stereo

Specifications are subject to change without notice.

The TDK Life on Record Logo is a trademark of TDK Corporation and is used under license.

All other trademarks and logos are property of their respective owners.

INTRODUCTION

Conçus et mis au point par notre laboratoire de recherche audio, les écouteurs TDK Life on Record BA200 fournissent une reproduction parfaite des voix et des basses riches pour une superbe expérience d'écoute de tous les types de musique. Inclut un assortiment d'embouts de différentes tailles pour une adaptation parfaite et un étui de rangement pour un transport facile.

UTILISATION

Insertion et retrait des écouteurs :

1. Réglez le volume de la source au minimum.
2. Sélectionnez l'embout de taille appropriée et glissez-le sur l'écouteur tel qu'illustré (figure A). Si vous utilisez des embouts en mousse Comply™, avant de les glisser sur l'écouteur, roulez-les entre vos doigts afin de les comprimer. Insérez l'écouteur dans votre oreille et laissez la mousse s'étendre et prendre sa place pour créer une sorte de bouchon d'oreille.
3. Essayez différentes tailles d'embouts jusqu'à obtenir celle qui convienne parfaitement.
4. Glissez le fil derrière votre oreille tel qu'illustré à la figure B.

Remarque : Rendez-vous sur complyfoam.com pour trouver des embouts de rechange.

Remplacement des filtres :

Des écouteurs bouchés ou bloqués peuvent réduire la qualité sonore. Suivez les étapes suivantes pour changer le filtre :

1. Retirez l'embout en mousse ou en silicone de l'écouteur.
2. Localisez le filtre situé sous l'embout et à l'extrémité de l'écouteur.
3. Si le filtre est bloqué, retirez-le et remplacez-le à l'aide d'une pince à épiler.

Avertissements :

Une exposition prolongée à de la musique forte peut entraîner une altération permanente de l'audition. Évitez de régler le volume à des niveaux élevés lorsque vous utilisez les écouteurs, surtout pendant des périodes prolongées.

Retirez les écouteurs et débranchez-les immédiatement si vous percevez une sensation de chaleur ou une perte auditive.

N'utilisez pas ces écouteurs lorsque vous conduisez un véhicule motorisé sur la voie publique ou lorsque l'incapacité à entendre les sons extérieurs peut présenter un danger pour vous ou pour autrui.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réponse en fréquence de 20 Hz à 20 kHz
Sensibilité à 1 kHz 121 dB SPL à 1 V
Isolation acoustique 26 dB
Impédance d'entrée 35 ohms à 1 kHz
Longueur du cordon 52 cm
..... (plus le cordon prolongateur de 75 mm)
Type de prise 3,5 mm stéréo plaqué or
Les caractéristiques techniques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

Le logo TDK Life on Record est une marque déposée de TDK Corporation utilisée sous licence. Toutes les autres marques et logos appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

EINLEITUNG

Unser Audio Research Labor hat die TDK Life on Record BA200 Kopfhörer dahingehend perfektioniert, dass sie bei allen Musikarten einen authentischen Klang durch reine Höhen und satten Tiefen liefern. Die verschiedenen Ohrstöpsel-Größen ermöglichen eine individuelle Anpassung an die Ohrform, und in der Aufbewahrungstasche sind die Kopfhörer sicher aufgehoben.

BETRIEB

Einsetzen und Herausnehmen der Kopfhörer:

1. Vergewissern Sie sich, dass die Lautstärke der Audioquelle auf Minimum eingestellt ist.
2. Wählen Sie einen Ohrstöpsel aus, und setzen Sie ihn auf den Ohrhörer, siehe Abbildung A. Wenn Sie die Ohrstöpsel aus Comply™-Schaumstoff nutzen, rollen Sie die Ohrstöpsel zwischen Ihren Fingern, um die Größe zu reduzieren. Setzen Sie sie dann auf den Ohrhörer. Setzen Sie die Ohrhörer in die Ohren, bis sich der Schaumstoff Ihren Ohren angepasst hat.
3. Wählen Sie ggf. eine andere Größe, bis Sie die richtige Größe für Ihre Ohrform gefunden haben.
4. Legen Sie das Kabel wie in Abbildung B um Ihr Ohr.

Hinweis: Ersatzohrstöpsel können Sie unter complyfoam.com bestellen.

Ersetzen der Filter:

Verstopfte Ohrhörer können die Klangqualität vermindern. Befolgen Sie zum Austausch des Filters die folgenden Schritte:

1. Ziehen Sie den Schaumstoff- oder Silikonohrstöpsel vom Ohrhörer ab.
2. Kontrollieren Sie den Filter unter dem Stöpsel am Ende des Ohrhörers.
3. Wenn der Filter verstopft ist, ersetzen Sie ihn mithilfe einer Pinzette.

Warnung:

Wenn Sie Musik über längere Zeiträume hinweg sehr laut hören, kann dies einen Gehörschaden verursachen. Vermeiden Sie extreme Lautstärken, insbesondere über längere Zeiträume, wenn Sie Kopfhörer benutzen.

Setzen Sie die Ohrhörer sofort ab, wenn Sie ein Wärmegefühl oder einen Hörverlust bemerken.

Tragen Sie diese Kopfhörer nicht, wenn Sie ein Fahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr führen oder es eine Gefahr für Sie und andere darstellt, wenn Sie die Umgebungsgeräusche nicht wahrnehmen.

SPEZIFIKATIONEN

Frequenzbereich 20 Hz bis 20 kHz
Empfindlichkeit bei 1 kHz 121 dB SPL/V
Geräuschabschirmung 26 dB
Eingangswiderstand 35 Ohm bei 1 kHz
Kabellänge 52 cm
..... (Verlängerungskabel 75 cm)
Steckertyp 3,5 mm Stereo, verguldet
Spezifikationen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Das TDK Life on Record-Logo ist eine Marke von TDK Corporation, die unter Lizenz verwendet wird. Alle anderen Marken und Logos sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

INLEIDING

De TDK Life on Record BA200 werd ontwikkeld en afgestemd om kristalheldere stemmen en rijke bassen te leveren, voor een superieure luisterervaring bij elk muziekgenre. Inclusief een assortiment oordopjes met verschillende maten voor een perfecte pasvorm en een handige obergtas.

BEDIENING

De hoofdtelefoon aansluiten en loskoppelen:

1. Zet het volume van de audiobron laag.
2. Selecteer de gewenste oordop en plaats die op het oorstuk zoals weergegeven (afbeelding A). Als u de Comply™-oordopjes gebruikt, rol dan de dop tussen uw vingers om die samen te drukken vóór plaatsing op het oorstuk. Plaats het oorstuk in een oor en laat het schuim uitzetten en het oor verzegelen.
3. Test dopjes met verschillende afmetingen om de beste pasvorm te vinden.
4. Plaats de kabel over uw oor zoals weergegeven in afbeelding B.

Opmerking: Bezoek complyfoam.com voor reservedopjes.

De filters vervangen:

Verstopte of geblokkeerde oortelefoons kunnen de geluidskwaliteit verminderen. Volg de onderstaande stappen om de filter te vervangen:

1. Verwijder de schuim- of siliconendop van de oortelefoon.
2. Zoek de filter onder de oordop aan het uiteinde van het oorstuk.
3. Als de filter geblokkeerd zit, kunt u die verwijderen en vervangen met een pincet.

Waarschuwingen:

Blootstelling aan luide muziek kan op lange termijn permanente schade toebrengen aan het gehoor. Vermijd een hoog volumenniveau wanneer u de hoofdtelefoon gebruikt, vooral voor lange perioden.

Verwijder de oorstukken onmiddellijk en koppel ze los als uw opwarming of gehoorverlies ondervindt.

Gebruik de hoofdtelefoon niet tijdens het besturen van een motorvoertuig op de openbare weg of op plaatsen waar u mogelijk schade kunt berokkenen aan uzelf of anderen wanneer u geen geluiden van buitenaf hoort.

SPECIFICATIES

Frequentierespons 20 Hz tot 20 kHz
Gevoeligheid bij 1 kHz 121 dB SPL bij 1V
Geluidsisolatie 26 dB
Ingangsimpedantie 35 ohm bij 1kHz
Kabellengte 52 cm
..... (plus 75 mm verlengkabel)
Stekkertype 3,5 mm verguld stereo
De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Het TDK Life on Record-logo is een handelsmerk van TDK Corporation en wordt onder licentie gebruikt. Alle andere handelsmerken en logo's zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

INTRODUZIONE

Sviluppate e adeguatamente sintonizzate dal nostro Laboratorio di ricerca audio, le cuffie auricolari con doppia armatura bilanciata TDK Life on Record BA200 garantiscono voce senza distorsioni e bassi ricchi per un'eccellente esperienza di ascolto di tutti i tipi di musica. Include un assortimento di adattatori auricolari di varie dimensioni per un adattamento perfetto e una custodia da viaggio per una pratica conservazione.

FUNZIONAMENTO

Inserimento e rimozione delle cuffie:

1. Impostare il volume della sorgente a un livello basso.
2. Scegliere l'adattatore auricolare desiderato e farlo scorrere sul beccuccio come indicato (Figura A). Se si utilizzano gli adattatori in schiuma Comply™, serrare l'adattatore tra le dita per comprimerlo prima di farlo scorrere sul beccuccio. Inserire l'auricolare nell'orecchio in modo che la schiuma si espanda per creare un sigillo all'interno dell'orecchio.
3. Provare le varie dimensioni di adattatori finché non si ottiene l'adattamento migliore.
4. Posizionare il cavo sull'orecchio come indicato nella Figura B.

Nota: Visitare il sito Web complyfoam.com per adattatori di ricambio.

Sostituzione dei filtri:

Auricolari ostruiti o bloccati possono ridurre la qualità del suono. Seguire questi passaggi per cambiare il filtro:

1. Rimuovere l'adattatore in schiuma o silicone dall'auricolare.
2. Localizzare il filtro sotto l'adattatore auricolare sull'estremità del beccuccio dell'auricolare.
3. Se il filtro è bloccato, rimuoverlo e sostituirlo utilizzando delle pinzette.

Avvertenze:

Un'esposizione prolungata alla musica ad alto volume può causare danni permanenti all'udito. Evitare livelli di volume elevati quando si utilizzano le cuffie, soprattutto per lunghi periodi.

Rimuovere e scollegare immediatamente se si avverte una sensazione di calore o assenza di audio.

Non utilizzare le cuffie quando si è alla guida di un veicolo a motore su una strada pubblica o nei casi in cui l'incapacità di ascoltare i suoni potrebbe rappresentare un pericolo per sé o per gli altri.

SPECIFICHE

Risposta di frequenza da 20 Hz a 20 kHz
Sensibilità a 1 kHz 121 dB SPL a 1 V
Isolamento dal rumore 26 dB
Impedenza di ingresso 35 ohm a 1 kHz
Lunghezza cavo 52 cm
..... (più cavo di prolunga 75 mm)
Tipo di spina 3,5 mm stereo dorato
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Il logo TDK Life on Record è un marchio di TDK Corporation ed è utilizzato su licenza. Tutti gli altri marchi e logo sono proprietà dei rispettivi proprietari.

INTRODUCCIÓN

Desarrollados y afinados por nuestro Laboratorio de Investigación de Sonido, los auriculares BA200 TDK Life on Record ofrecen sonidos vocales transparentes y graves ricos para una experiencia superior de audición para todos los tipos de música. Incluye una variedad de tamaños de puntas de auriculares para un ajuste perfecto y un estuche de viaje para un almacenamiento conveniente.

FUNCIONAMIENTO

Cómo insertar y extraer los auriculares:

1. Establezca la fuente de volumen en un nivel bajo.
2. Seleccione la punta de auricular que desee y deslicela sobre la boquilla como se indica (Figura A). Si usa puntas de espuma Comply™, gire la punta entre los dedos para comprimirla antes de deslizarla en la boquilla. Inserte el auricular en el oído y permita que la espuma se expanda para crear un sello interno.
3. Pruebe diferentes tamaños de puntas hasta obtener el mejor ajuste.
4. Inserte el cable por encima de la oreja como se muestra en la Figura B.

Nota: Visite complyfoam.com para obtener puntas adicionales.

Reemplazo de los filtros:

Los auriculares tapados u obstruidos pueden reducir la calidad del sonido. Siga estos pasos para cambiar el filtro:

1. Retire la punta de espuma o silicona del auricular.
2. Ubique el filtro debajo de la punta del auricular en el extremo de la boquilla del auricular.
3. Si el filtro está bloqueado, retire y reemplace el filtro usando un par de pinzas.

Advertencias:

La exposición a música de alto volumen por un período prolongado puede causar daños permanentes a la audición. Evite niveles elevados de volumen cuando usa los auriculares, especialmente por períodos extendidos.

Retírelos y desconéctelos de inmediato si experimenta una sensación de calor o la pérdida de audición.

No use los auriculares mientras opera un vehículo automotor en la vía pública, o donde la imposibilidad de oír los sonidos externos pueda representar un peligro para usted o para los demás.

ESPECIFICACIONES

Respuesta de frecuencia 20 Hz a 20 kHz
Sensibilidad a 1 kHz 121 dB SPL a 1V
Aislamiento de ruidos 26 dB
Impedancia de entrada 35 ohmios a 1kHz
Longitud del cable 52 cm
..... (más cable de extensión de 75 mm)
Tipo de enchufe 3,5 mm estéreo enchapado en oro
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

El logotipo TDK Life on Record es una marca registrada de TDK Corporation y se utiliza bajo licencia. Todas las demás marcas registradas y logotipos son propiedad de sus respectivos propietarios.

INTRODUÇÃO

Desenvolvido e afinado pelo nosso Laboratório de Investigação Áudio, o TDK Life on Record BA200s proporciona uns vocais puros e uns graves ricos para uma experiência auditiva soberba com todos os tipos de música. Inclui uma gama de tamanhos de pontas para ouvidos para encaixe perfeito e um estojo de viagem para uma conveniente armazenagem.

FUNCIONAMENTO

Inserir e Remover os Auscultadores:

1. Configure a sua fonte de volume para baixo.
2. Seleccione a sua ponta para ouvido desejada e deslize-a para a entrada tal como demonstrado (Figura A). Se utilizar as pontas de espuma Comply™, role a ponta entre os dedos para a comprimir antes de a deslizar até à entrada. Insira o auricular no ouvido e permita que a espuma se expanda para criar um vedante intra-auricular.
3. Experimente diferentes tamanhos de pontas até encontrar a que melhor se ajusta.
4. Insira o cabo por cima do ouvido tal como demonstrado na Figura B.

Nota: Visite complyfoam.com para encontrar pontas de substituição.

Substituir os filtros:

Auriculares entupidos ou bloqueado podem reduzir a qualidade de som. Siga estas etapas para alterar o filtro:

1. Remova a ponta de espuma ou silicone do auricular.
2. Encontre o filtro sob a ponta de ouvido no final da entrada da ponta do auricular.
3. Se o filtro estiver bloqueado, remova e substitua o filtro utilizando uma pinça.

Avisos:

A exposição a música alta por períodos prolongados pode provocar lesões auditivas permanentes. Evite níveis de volume elevados quando utilizar auscultadores, especialmente se utilizar por longos períodos.

Remova e desligue imediatamente se sentir uma sensação de calor ou perda de som.

Não utilize estes auscultadores enquanto estiver a utilizar um veículo a motor numa estrada pública ou onde a falta de capacidade auditiva de sons externos possa representar um perigo para si ou para outros.

ESPECIFICAÇÕES




Resposta de Frequência 20 Hz até 20 kHz
Sensibilidade a 1 kHz 121 dB SPL@1V
Isolamento de Ruído 26 dB
Impedância de entrada 35 ohms @ 1kHz
Comprimento do cabo 52 cm
..... (mais 75 mm de extensão de cabo)
Tipo de ficha 3,5 mm banhado a ouro estéreo
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

O logótipo TDK Life on Record é uma marca registada da TDK Corporation utilizada sob licença. Todas as outras marcas registradas e logótipos são propriedade dos seus respectivos proprietários.

INTRODUCTION

Developed and fine-tuned by our Audio Research Lab, TDK Life on Record BA200s deliver pristine vocals and rich bass for a superb listening experience for all types of music. Includes an assortment of ear tip sizes for the perfect fit and a travel case for convenient storage.

INCLUDED



Replacement Filters

OPERATION

Inserting and Removing Headphones:

- Set the volume source to low.
- Select your desired ear tip and slide onto the nozzle as shown (Figure A). If using Comply™ foam tips, roll the tip in between your fingers to compress it before sliding onto the nozzle. Insert the ear piece into your ear and allow the foam to expand to create an in-ear seal.




Figure A

- Test different sizes of tips until you achieve the best fit.
- Insert the cord over your ear as shown in Figure B.

Note: Visit complyfoam.com for replacement tips.



Figure B

OPERATION

Replacing the Filters:

Clogged or blocked earphones can reduce sound quality. Follow these steps to change the filter:

- Remove the foam or silicone tip from the earphone.
- Locate the filter under the ear tip at the end of the earphone nozzle.
- If the filter is blocked, remove and replace the filter using a tweezers.

Warnings:

Long-term exposure to loud music may cause permanent hearing damage. Avoid high volume levels when using headphones, especially for extended periods.

Remove and disconnect immediately if you experience warming sensation or loss of audio.

Do not use these headphones when operating a motor vehicle on a public road, or where the inability to hear outside sounds may present a danger to you or others.

SPECIFICATIONS

Frequency response 20 Hz to 20 kHz
Sensitivity at 1 kHz 121 dB SPL @ 1V
Noise Isolation 26 dB
Input impedance 35 ohms @ 1kHz
Cord length 52 cm
..... (plus 75 mm extension cable)
Plug type 3.5 mm gold plated stereo

Specifications are subject to change without notice.

The TDK Life on Record Logo is a trademark of TDK Corporation and is used under license.

All other trademarks and logos are property of their respective owners.

INTRODUCTION

Conçus et mis au point par notre laboratoire de recherche audio, les écouteurs TDK Life on Record BA200 fournissent une reproduction parfaite des voix et des basses riches pour une superbe expérience d'écoute de tous les types de musique. Inclut un assortiment d'embouts de différentes tailles pour une adaptation parfaite et un étui de rangement pour un transport facile.

UTILISATION

Insertion et retrait des écouteurs :

- Réglez le volume de la source au minimum.
- Sélectionnez l'embout de taille appropriée et glissez-le sur l'écouteur tel qu'illustré (figure A). Si vous utilisez des embouts en mousse Comply™, avant de les glisser sur l'écouteur, roulez-les entre vos doigts afin de les comprimer. Insérez l'écouteur dans votre oreille et laissez la mousse s'étendre et prendre sa place pour créer une sorte de bouchon d'oreille.
- Essayez différentes tailles d'embouts jusqu'à obtenir celle qui convienne parfaitement.
- Glissez le fil derrière votre oreille tel qu'illustré à la figure B.

Remarque : Rendez-vous sur complyfoam.com pour trouver des embouts de rechange.

Remplacement des filtres :

Des écouteurs bouchés ou bloqués peuvent réduire la qualité sonore. Suivez les étapes suivantes pour changer le filtre :

- Retirez l'embout en mousse ou en silicone de l'écouteur.
- Localisez le filtre situé sous l'embout et à l'extrémité de l'écouteur.
- Si le filtre est bloqué, retirez-le et remplacez-le à l'aide d'une pince à épiler.

Avertissements :

Une exposition prolongée à de la musique forte peut entraîner une altération permanente de l'audition. Évitez de régler le volume à des niveaux élevés lorsque vous utilisez les écouteurs, surtout pendant des périodes prolongées.

Retirez les écouteurs et débranchez-les immédiatement si vous percevez une sensation de chaleur ou une perte auditive.

N'utilisez pas ces écouteurs lorsque vous conduisez un véhicule motorisé sur la voie publique ou lorsque l'incapacité à entendre les sons extérieurs peut présenter un danger pour vous ou pour autrui.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Réponse en fréquence de 20 Hz à 20 kHz
Sensibilité à 1 kHz 121 dB SPL à 1 V
Isolation acoustique 26 dB
Impédance d'entrée 35 ohms à 1 kHz
Longueur du cordon 52 cm
..... (plus le cordon prolongateur de 75 mm)
Type de prise 3,5 mm stéréo plaqué or
Les caractéristiques techniques peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

Le logo TDK Life on Record est une marque déposée de TDK Corporation utilisée sous licence. Toutes les autres marques et logos appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

EINLEITUNG

Unser Audio Research Labor hat die TDK Life on Record BA200 Kopfhörer dahingehend perfektioniert, dass sie bei allen Musikarten einen authentischen Klang durch reine Höhen und satten Tiefen liefern. Die verschiedenen Ohrstöpsel-Größen ermöglichen eine individuelle Anpassung an die Ohrform, und in der Aufbewahrungstasche sind die Kopfhörer sicher aufgehoben.

BETRIEB

Einsetzen und Herausnehmen der Kopfhörer:

- Vergewissern Sie sich, dass die Lautstärke der Audioquelle auf Minimum eingestellt ist.
- Wählen Sie einen Ohrstöpsel aus, und setzen Sie ihn auf den Ohrhörer, siehe Abbildung A. Wenn Sie die Ohrstöpsel aus Comply™-Schaumstoff nutzen, rollen Sie die Ohrstöpsel zwischen Ihren Fingern, um die Größe zu reduzieren. Setzen Sie sie dann auf den Ohrhörer. Setzen Sie die Ohrhörer in die Ohren, bis sich der Schaumstoff Ihren Ohren angepasst hat.
- Wählen Sie ggf. eine andere Größe, bis Sie die richtige Größe für Ihre Ohrform gefunden haben.
- Legen Sie das Kabel wie in Abbildung B um Ihr Ohr.

Hinweis: Ersatzohrstöpsel können Sie unter complyfoam.com bestellen.

Ersetzen der Filter:

Verstopfte Ohrhörer können die Klangqualität vermindern. Befolgen Sie zum Austausch des Filters die folgenden Schritte:

- Ziehen Sie den Schaumstoff- oder Silikonohrstöpsel vom Ohrhörer ab.
- Kontrollieren Sie den Filter unter dem Stöpsel am Ende des Ohrhörers.
- Wenn der Filter verstopft ist, ersetzen Sie ihn mithilfe einer Pinzette.

Warnung:

Wenn Sie Musik über längere Zeiträume hinweg sehr laut hören, kann dies einen Gehörschaden verursachen. Vermeiden Sie extreme Lautstärken, insbesondere über längere Zeiträume, wenn Sie Kopfhörer benutzen.

Setzen Sie die Ohrhörer sofort ab, wenn Sie ein Wärmegefühl oder einen Hörverlust bemerken.

Tragen Sie diese Kopfhörer nicht, wenn Sie ein Fahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr führen oder es eine Gefahr für Sie und andere darstellt, wenn Sie die Umgebungsgeräusche nicht wahrnehmen.

SPEZIFIKATIONEN

Frequenzbereich 20 Hz bis 20 kHz
Empfindlichkeit bei 1 kHz 121 dB SPL/V
Geräuschabschirmung 26 dB
Eingangswiderstand 35 Ohm bei 1 kHz
Kabellänge 52 cm
..... (Verlängerungskabel 75 cm)
Steckertyp 3,5 mm Stereo, verguldet
Spezifikationen können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Das TDK Life on Record-Logo ist eine Marke von TDK Corporation, die unter Lizenz verwendet wird. Alle anderen Marken und Logos sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

INLEIDING

De TDK Life on Record BA200 werd ontwikkeld en afgestemd om kristalheldere stemmen en rijke bassen te leveren, voor een superieure luisterervaring bij elk muziekgenre. Inclusief een assortiment oordopjes met verschillende maten voor een perfecte pasvorm en een handige obergtas.

BEDIENING

De hoofdtelefoon aansluiten en loskoppelen:

- Zet het volume van de audiobron laag.
- Selecteer de gewenste oordop en plaats die op het oorstuk zoals weergegeven (afbeelding A). Als u de Comply™-oordopjes gebruikt, rol dan de dop tussen uw vingers om die samen te drukken vóór plaatsing op het oorstuk. Plaats het oorstuk in een oor en laat het schuim uitzetten en het oor verzegelen.
- Test dopjes met verschillende afmetingen om de beste pasvorm te vinden.
- Plaats de kabel over uw oor zoals weergegeven in afbeelding B.

Opmerking: Bezoek complyfoam.com voor reservedopjes.

De filters vervangen:

Verstopte of geblokkeerde oortelefoons kunnen de geluidskwaliteit verminderen. Volg de onderstaande stappen om de filter te vervangen:

- Verwijder de schuim- of siliconendop van de oortelefoon.
- Zoek de filter onder de oordop aan het uiteinde van het oorstuk.
- Als de filter geblokkeerd zit, kunt u die verwijderen en vervangen met een pincet.

Waarschuwingen:

Blootstelling aan luide muziek kan op lange termijn permanente schade toebrengen aan het gehoor. Vermijd een hoog volumeniveau wanneer u de hoofdtelefoon gebruikt, vooral voor lange perioden.

Verwijder de oorstukken onmiddellijk en koppel ze los als uw opwarming of gehoorverlies ondervindt.

Gebruik de hoofdtelefoon niet tijdens het besturen van een motorvoertuig op de openbare weg of op plaatsen waar u mogelijk schade kunt berokkenen aan uzelf of anderen wanneer u geen geluiden van buitenaf hoort.

SPECIFICATIES

Frequentierespons 20 Hz tot 20 kHz
Gevoeligheid bij 1 kHz 121 dB SPL bij 1V
Geluidsisolatie 26 dB
Ingangsimpedantie 35 ohm bij 1 kHz
Kabellengte 52 cm
..... (plus 75 mm verlengkabel)
Stekkertype 3,5 mm verguld stereo
De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Het TDK Life on Record-logo is een handelsmerk van TDK Corporation en wordt onder licentie gebruikt. Alle andere handelsmerken en logo's zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

INTRODUZIONE

Sviluppate e adeguatamente sintonizzate dal nostro Laboratorio di ricerca audio, le cuffie auricolari con doppia armatura bilanciata TDK Life on Record BA200 garantiscono voce senza distorsioni e bassi ricchi per un'eccellente esperienza di ascolto di tutti i tipi di musica. Include un assortimento di adattatori auricolari di varie dimensioni per un adattamento perfetto e una custodia da viaggio per una pratica conservazione.

FUNZIONAMENTO

Inserimento e rimozione delle cuffie:

- Impostare il volume della sorgente a un livello basso.
- Scegliere l'adattatore auricolare desiderato e farlo scorrere sul beccuccio come indicato (Figura A). Se si utilizzano gli adattatori in schiuma Comply™, serrare l'adattatore tra le dita per comprimerlo prima di farlo scorrere sul beccuccio. Inserire l'auricolare nell'orecchio in modo che la schiuma si espanda per creare un sigillo all'interno dell'orecchio.
- Provare le varie dimensioni di adattatori finché non si ottiene l'adattamento migliore.
- Posizionare il cavo sull'orecchio come indicato nella Figura B.

Nota: Visitare il sito Web complyfoam.com per adattatori di ricambio.

Sostituzione dei filtri:

Auricolari ostruiti o bloccati possono ridurre la qualità del suono. Seguire questi passaggi per cambiare il filtro:

- Rimuovere l'adattatore in schiuma o silicone dall'auricolare.
- Localizzare il filtro sotto l'adattatore auricolare sull'estremità del beccuccio dell'auricolare.
- Se il filtro è bloccato, rimuoverlo e sostituirlo utilizzando delle pinzette.

Avvertenze:

Un'esposizione prolungata alla musica ad alto volume può causare danni permanenti all'udito. Evitare livelli di volume elevati quando si utilizzano le cuffie, soprattutto per lunghi periodi.

Rimuovere e scollegare immediatamente se si avverte una sensazione di calore o assenza di audio.

Non utilizzare le cuffie quando si è alla guida di un veicolo a motore su una strada pubblica o nei casi in cui l'incapacità di ascoltare i suoni potrebbe rappresentare un pericolo per sé o per gli altri.

SPECIFICHE

Risposta di frequenza da 20 Hz a 20 kHz
Sensibilità a 1 kHz 121 dB SPL a 1 V
Isolamento dal rumore 26 dB
Impedenza di ingresso 35 ohm a 1 kHz
Lunghezza cavo 52 cm
..... (più cavo di prolunga 75 mm)
Tipo di spina 3,5 mm stereo dorato
Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Il logo TDK Life on Record è un marchio di TDK Corporation ed è utilizzato su licenza. Tutti gli altri marchi e logo sono proprietà dei rispettivi proprietari.

INTRODUCCIÓN

Desarrollados y afinados por nuestro Laboratorio de Investigación de Sonido, los auriculares BA200 TDK Life on Record ofrecen sonidos vocales transparentes y graves ricos para una experiencia superior de audición para todos los tipos de música. Incluye una variedad de tamaños de puntas de auriculares para un ajuste perfecto y un estuche de viaje para un almacenamiento conveniente.

FUNCIONAMIENTO

Cómo insertar y extraer los auriculares:

- Establezca la fuente de volumen en un nivel bajo.
- Seleccione la punta de auricular que desee y deslícela sobre la boquilla como se indica (Figura A). Si usa puntas de espuma Comply™, gire la punta entre los dedos para comprimirla antes de deslizarla en la boquilla. Inserte el auricular en el oído y permita que la espuma se expanda para crear un sello interno.
- Pruebe diferentes tamaños de puntas hasta obtener el mejor ajuste.
- Inserte el cable por encima de la oreja como se muestra en la Figura B.

Nota: Visite complyfoam.com para obtener puntas adicionales.

Reemplazo de los filtros:

Los auriculares tapados u obstruidos pueden reducir la calidad del sonido. Siga estos pasos para cambiar el filtro:

- Retire la punta de espuma o silicona del auricular.
- Ubique el filtro debajo de la punta del auricular en el extremo de la boquilla del auricular.
- Si el filtro está bloqueado, retire y reemplace el filtro usando un par de pinzas.

Advertencias:

La exposición a música de alto volumen por un período prolongado puede causar daños permanentes a la audición. Evite niveles elevados de volumen cuando usa los auriculares, especialmente por períodos extendidos.

Retírelos y desconéctelos de inmediato si experimenta una sensación de calor o la pérdida de audición.

No use los auriculares mientras opera un vehículo automotor en la vía pública, o donde la imposibilidad de oír los sonidos externos pueda representar un peligro para usted o para los demás.

ESPECIFICACIONES

Respuesta de frecuencia 20 Hz a 20 kHz
Sensibilidad a 1 kHz 121 dB SPL a 1V
Aislamiento de ruidos 26 dB
Impedancia de entrada 35 ohmios a 1 kHz
Longitud del cable 52 cm
..... (más cable de extensión de 75 mm)
Tipo de enchufe 3,5 mm estéreo enchapado en oro
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

El logotipo TDK Life on Record es una marca registrada de TDK Corporation y se utiliza bajo licencia. Todas las demás marcas registradas y logotipos son propiedad de sus respectivos propietarios.

INTRODUÇÃO

Desenvolvido e afinado pelo nosso Laboratório de Investigação Áudio, o TDK Life on Record BA200s proporciona uns vocais puros e uns graves ricos para uma experiência auditiva soberba com todos os tipos de música. Inclui uma gama de tamanhos de pontas para ouvidos para encaixe perfeito e um estojo de viagem para uma conveniente armazenagem.

FUNCIONAMENTO

Inserir e Remover os Auscultadores:

- Configure a sua fonte de volume para baixo.
- Selecione a sua ponta para ouvido desejada e deslize-a para a entrada tal como demonstrado (Figura A). Se utilizar as pontas de espuma Comply™, role a ponta entre os dedos para comprimir antes de a deslizar até à entrada. Insira o auricular no ouvido e permita que a espuma se expanda para criar um vedante intra-auricular.
- Experimente diferentes tamanhos de pontas até encontrar a que melhor se ajusta.
- Insira o cabo por cima do ouvido tal como demonstrado na Figura B.

Nota: Visite a complyfoam.com para encontrar pontas de substituição.

Substituir os filtros:

Auriculares entupidos ou bloqueado podem reduzir a qualidade de som. Siga estas etapas para alterar o filtro:

- Remova a ponta de espuma ou silicone do auricular.
- Encontre o filtro sob a ponta de ouvido no final da entrada da ponta do auricular.
- Se o filtro estiver bloqueado, remova e substitua o filtro utilizando uma pinça.

Avisos:

A exposição a música alta por períodos prolongados pode provocar lesões auditivas permanentes. Evite níveis de volume elevados quando utilizar auscultadores, especialmente se utilizar por longos períodos.

Remova e desligue imediatamente se sentir uma sensação de calor ou perda de som.

Não utilize estes auscultadores enquanto estiver a utilizar um veículo a motor numa estrada pública, ou onde a falta de capacidade auditiva de sons externos possa representar um perigo para si ou para outros.

ESPECIFICAÇÕES

Resposta de Frequência 20 Hz até 20 kHz
Sensibilidade a 1 kHz 121 dB SPL @ 1V
Isolamento de Ruído 26 dB
Impedância de entrada 35 ohms @ 1kHz
Comprimento do cabo 52 cm
..... (mais 75 mm de extensão de cabo)
Tipo de ficha 3,5 mm banhado a ouro estéreo
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

O logótipo TDK Life on Record é uma marca registada da TDK Corporation utilizada sob licença. Todas as outras marcas registadas e logótipos são propriedade dos seus respectivos proprietários.